

**DCMX 070204 Wiper, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WP
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje