

**DCMX 070204 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Razred artikla	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	CA510
Lomač odvojenih čestica	WP
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 450 m/min

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje