

**DCMX 070204 Wiper, Vrsta: CA515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Razred artikla	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper CA515 Vrsta: CA515
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 390 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA515
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 390 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	WP

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje