

**DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260388 CA510 |
| GTIN | 4960664753154 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DCMX 11T304 Wiper CA510 Vrsta: CA510
Lomač odvojenih čestica: WP
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lomač odvojenih čestica | WP |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 140 - 450 m/min |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Vrsta | CA510 |
| Glavna primjena | P |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMX 11T304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |