



## DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: CA515



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Razred artikla	25E

### Opis

DCMX 11T304 Wiper CA515 Vrsta: CA515  
 Lomač odvojenih čestica: WP  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 390 m/min

### Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 390 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WP
Vrsta	CA515
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje