



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s rupom, $\varnothing D$ / broj pločica Z: 52/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Razred artikla	250

Tehnički opis

\varnothing reza D_c	52 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Unutarnje hlađenje	da
maksimalna dubina reza a_p maks	1 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
$\varnothing D_3$	45 mm
Broj oštrica Z	8
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	97 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	102 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	43,3 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,4 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s rupom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------