

**Roto glodalo (obloženo) Z4 – fino, križno ozubljen, HM TiAlN, tip: A0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540560 A0820
GTIN	4027497278930
Razred artikla	56L

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Dodatna prevlaka od TiAlN-a za povećani vijek trajanja i toplinsku čvrstoću.

Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty). **Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Ø glave	8 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z4
Stupanj finoće ozubljenja	precizno
Ukupna duljina	60 mm
Oblik	A0820
Opis oblika	cilindar bez čeonog ozubljenja
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Ø drške	6 mm

Duljina glave	20 mm
Seriya	Ozubljenje Z4
Rezni materijal	HM TiAlN
Prevlaka	TiAlN
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		