



Rezna ploča PREMIUM***, Ø ploče: 178mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563200 178
GTIN	9003178723413
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Agresivna rezna ploča (mali stupanj tvrdoće Q) za **univerzalnu primjenu na INOX i čeliku** s dugim vijekom trajanja i velikom čvrstoćom.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:

A30Q-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
Širina vodilice	2,5 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	ravno

Oblik	41
Specifikacija	A30Q-BFXA
Ø ploče	178 mm
za debljinu materijala	7,5 - 12,5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Par steznih prirubnica Ø prirubnice 76 mm

563990 76