



## Mala rezna ploča PREMIUM\*\*\* EKSTRA TANKA, Ø ploče: 63mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563050 63
GTIN	9003172992693
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Ekstra tanka **mala rezna ploča** za primjenu na **pneumatskim i električnim ravnim brusilicama**, idealna za rad na suženim radnim područjima. Koristi se u kombinaciji sa steznim trnom br. 563070.

Izvedba koja omogućava brzo i ravno rezanje bez srha.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Ekstra tanka **mala rezna ploča** za primjenu na **pneumatskim i električnim ravnim brusilicama**, idealna za rad na suženim radnim područjima.

#### Specifikacija:

**A60R-BFXA.**

#### Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	24300 min <sup>-1</sup>
Opis oblika	ravno

Širina vodilice	1 mm
Ø bušenja	10 mm
Specifikacija	A60R-BFXA
Ø ploče	63 mm
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Ravna brusilica
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

---

## Pribor

Stezni trn za male rezne ploče prikladno za Ø bušenja 10 mm

563070 10