

Garant**Pločica za glodanje bez profila, HB7720, širina glodanja A: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217258 2,5
GTIN	4045197854032
Razred artikla	21C

Tehnički opis

Širina glodanja A	2,5 mm
Polumjer R	0,15 mm
Vanjski Ø D	27,7 mm
maksimalna dubina reza S_{maks}	6,2 mm
Vrsta	HB7720
Tip	P26
Broj oštrica Z	6
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		