

Prsten za namještanje s međudimenzijom, tip: I



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484035 I |
| GTIN | 4045197212498 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3,001 – 3,499

Tip B = 3,501 – 14,999

Tip C = 15,001 – 19,999

Tip D = 20,001 – 24,999

Tip E = 25,001 – 31,999

Tip F = 32,001 – 39,999

Tip G = 40,001 – 49,999

Tip H = 50,001 – 59,999

Tip I = 60,001 – 69,999

Tip J = 70,001 – 79,999

Tip K = 80,001 – 89,999

Tip L = 90,001 – 99,999

Molimo navedite točan nazivni Ø.

Prsteni s međudimenzijama su prsteni za namještanje **nestandardnih veličina!**

Za glatke (ravne) Ø vidjeti br. 484030 ili na upit.

Primjer narudžbe: Ø 10,002: br. 484035 B 10,002.

Keramički prsteni za namještanje s punom mjerom u milimetrima na upit.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Polje tolerancije | JS |
| Nazivna mjera | 60,001 - 69,999 mm |
| Standard | DIN 2250 C |
| Materijal | Čelik za šablone |
| Tolerancija proizvođača za rt | JS4 |
| Kvaliteta | 4 |
| Kalibriranje | L7 |
| Vrsta proizvoda | Podesni prsten |

Usluge

| | |
|---|------------|
| KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 100 mm | 028400 100 |
| DAkKS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 200 mm | 028470 200 |