

**Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 30X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553600 30X20
GTIN	4045197240194
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Tehnički opis

minimalni broj okretaja	13000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	19100 min ⁻¹
Ø glave	30 mm
Duljina glave	20 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

