




**Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 30X30mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

## Tehnički opis

minimalni broj okretaja	13000 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja	19100 min <sup>-1</sup>
Ø glave	30 mm
Duljina glave	30 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

