

HOLEX®
Držač svrdla, podesivi, Tip: 0

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148400 0
GTIN	4045197854872
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima. Čelične ručke pocinčane. Kod primjene na uskim mjestima jedna ručka se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje:

Kučište od pocinčanog sivog lijeva.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 2 - 5 mm

za ručni ureznik DIN 352: M1 – M8

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Ukupna duljina: 125 mm

Tehnički opis

Stezni raspon □	2 - 5 mm
Ukupna duljina	125 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
za ručni ureznik DIN 352	M1 – M8
Standard	DIN 1814