

HOLEX®
Držač svrdla, podesivi, Tip: 1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148400 1
GTIN	4045197854896
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima. Čelične ručke pocinčane. Kod primjene na uskim mjestima jedna ručka se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje:

Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 2 - 6,2 mm

za ručni urezник DIN 352: M1 – M11

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Ukupna duljina: 175 mm

Tehnički opis

za ručni urezник DIN 352	M1 – M11
za ručne razvrtače Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Stezni raspon □	2 - 6,2 mm
Ukupna duljina	175 mm
Standard	DIN 1814