



Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 45X30mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553600 45X30
GTIN	4045197240217
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Tehnički opis

minimalni broj okretaja	9000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	12700 min ⁻¹
Ø glave	45 mm
Duljina glave	30 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

