


Garant**Pločica za glodanje 30°, HB7720, korak: 7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217321 7
GTIN	4045197854940
Razred artikla	21C

Opis**Napomena:**

Nemojte koristiti uz cirkularno glodalo br. 217252 vel. 27L.

Tehnički opis

Dubina t	4 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Za navoj ≥	Tr38×7 – Tr42×7
Geometrija ploče	Puni profil
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	7 mm
Primjena	Unutarnja
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

Vrsta navoja	TR
Vrsta navoja	TR-LH
Kut profila navoja vijka	30 stupanj
Tip	P26
Broj oštrica Z	3
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
Uni	prikladno		

mokra maksimalno	prikladno
suho	prikladno