

HOLEX®
Držač svrdla, podesivi, Tip: 2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148400 2
GTIN	4045197854964
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima. Čelične ručke pocinčane. Kod primjene na uskim mjestima jedna ručka se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje:

Kučište od pocinčanog sivog lijeva.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 4 - 8,5 mm

za ručni ureznik DIN 352: M4,5 – M12

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Ukupna duljina: 265 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina	265 mm
za ručni ureznik DIN 352	M4,5 – M12
za ručne razvrtače Ø DIN 206	5 - 10 mm
Stezni raspon □	4 - 8,5 mm
Standard	DIN 1814