

**Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 60X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	9500 min ⁻¹
minimalni broj okretaja	6500 min ⁻¹
Ø glave	60 mm
Duljina glave	30 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

