

**HOLEX®****Držač svrdla, podesivi, Tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	148400 3
GTIN	4045197854988
Razred artikla	12L

**Opis****Izvedba:**

S kaljenim steznim čeljustima. Čelične ručke pocinčane. Kod primjene na uskim mjestima jedna ručka se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje:

Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 4,9 - 12 mm

za ručni urezник DIN 352: M5 – M20

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 6,5 - 15 mm

Ukupna duljina: 370 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	370 mm
za ručne razvrtače Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
za ručni urezник DIN 352	M5 – M20
Stezni raspon □	4,9 - 12 mm
Standard	DIN 1814