

HOLEX®
Držač svrdla, podesivi, Tip: 5

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148400 5
GTIN	4045197857002
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima. Čelične ručke pocinčane. Kod primjene na uskim mjestima jedna ručka se može odvojiti.

Za **normalno** opterećenje:

Kućište od pocinčanog sivog lijeva.

Standard: DIN 1814

Stezni raspon □: 7 - 20 mm

za ručni ureznik DIN 352: M13 – M32

za ručne razvrtače Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Ukupna duljina: 700 mm

Tehnički opis

Stezni raspon □	7 - 20 mm
za ručni ureznik DIN 352	M13 – M32
za ručne razvrtače Ø DIN 206	9 - 26 mm
Ukupna duljina	700 mm
Standard	DIN 1814