

**HOLEX®**
**Držac nareznice, za Ø nareznica x visina: 20X5 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Razred artikla	12L

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M3 – M4

Precizni metrički navoj: M3x0,25 – M6x0,5

Navoj UNC: Br.5

Navoj G: Br.5 – Br.6

Whitworth navoj: 1/8" – 5/32"

Ukupna duljina: 175 mm

**Tehnički opis**

Whitworth navoj	1/8 – 5/32 cola col
Navoj UNC	Br.5 col
Metrički navoj	M3 – M4
Precizni metrički navoj	M3x0,25 – M6x0,5
za Ø nareznice	20 mm
Visina	5 mm
Ukupna duljina	175 mm
Navoj G	Br.5 – Br.6 col

Standard

EN 22568