

HOLEX®
Držac nareznice, za Ø nareznica x visina: 20X7 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M4,5 – M6

Precizni metrički navoj: M5x0,75 – M6x0,75

Navoj UNC: Br.6 – 1/4"

Navoj G: Br.8 – 1/4"

Whitworth navoj: 3/16" – 1/4"

Ukupna duljina: 175 mm

Tehnički opis

Precizni metrički navoj	M5x0,75 – M6x0,75
Visina	7 mm
za Ø nareznice	20 mm
Ukupna duljina	175 mm
Whitworth navoj	3/16 – 1/4 cola col
Metrički navoj	M4,5 – M6
Navoj G	Br. 8 – 1/4 cola col
Navoj UNC	Br. 6 – 1/4 cola col

Standard

EN 22568