

**HOLEX®**
**Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 30X11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Razred artikla	12L

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M10 – M11

Precizni metrički navoj: M10x0,75 – M11x1

Navoj UNC: 3/8" – 7/16"

Navoj G: 3/8" – 7/16"

Whitworth navoj: 3/8" – 7/16"

Cijev s Whitworth navojem: G1/8"

**Tehnički opis**

Metrički navoj	M10 – M11
Ukupna duljina	260 mm
Navoj G	3/8 – 7/16 cola col
Visina	11 mm
Navoj UNC	3/8 – 7/16 cola col
Precizni metrički navoj	M10x0,75 – M11x1
Whitworth navoj	3/8 – 7/16 cola col
za Ø nareznice	30 mm

Cijev s Whitworth navojem

G1/8 col

Standard

EN 22568