

**HOLEX®**
**Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 38X10 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Razred artikla	12L

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Precizni metrički navoj: M12x1 – M15x1

Navoj G: 1/2" – 9/16"

Cijev s Whitworth navojem: G1/4"

Ukupna duljina: 310 mm

**Tehnički opis**

za Ø nareznice	38 mm
Ukupna duljina	310 mm
Navoj G	1/2 – 9/16 cola col
Cijev s Whitworth navojem	G1/4 col
Precizni metrički navoj	M12x1 – M15x1
Visina	10 mm
Standard	EN 22568

