

HOLEX®
Držac nareznice, za Ø nareznica x visina: 38X14 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M12 – M14

Navoj UNC: 1/2" – 9/16"

Whitworth navoj: 1/2" – 9/16"

Ukupna duljina: 310 mm

Tehnički opis

Metrički navoj	M12 – M14
Whitworth navoj	1/2 – 9/16 cola col
Visina	14 mm
Navoj UNC	1/2 – 9/16 cola col
za Ø nareznice	38 mm
Ukupna duljina	310 mm
Standard	EN 22568

