

**HOLEX®**
**Držac nareznice, za Ø nareznica x visina: 38,1X12,7 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Razred artikla	12L

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M8 – M20

Precizni metrički navoj: M10 – M14

Navoj UNC: 7/16" – 3/4"

Navoj G: 7/16" – 3/4"

Whitworth navoj: 1.1/2"

Cijev s Whitworth navojem: G1/16" – G1/4"

**Tehnički opis**

Navoj G	7/16 – 3/4 cola col
Whitworth navoj	1.1/2 col
Cijev s Whitworth navojem	G1/16 – G1/4 cola col
za Ø nareznice	38,1 mm
Metrički navoj	M8 – M20
Navoj UNC	7/16 – 3/4 cola col
Precizni metrički navoj	M10 – M14
Ukupna duljina	310 mm

Visina	12,7 mm
Standard	EN 22568