

HOLEX®
Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 45X14 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Precizni metrički navoj: M16x1 – M20x2

Navoj G: 5/8" – 3/4"

Cijev s Whitworth navojem: G3/8" – G1/2"

Ukupna duljina: 440 mm

Tehnički opis

Precizni metrički navoj	M16x1 – M20x2
Cijev s Whitworth navojem	G3/8 – G1/2 cola col
za Ø nareznice	45 mm
Ukupna duljina	440 mm
Navoj G	5/8 – 3/4 cola col
Visina	14 mm
Standard	EN 22568

