

**HOLEX®**
**Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 45X18 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149300 45X18
GTIN	4045197857118
Razred artikla	12L

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M16 – M20

Navoj UNC: 5/8" – 3/4"

Whitworth navoj: 5/8" – 3/4 "

Ukupna duljina: 440 mm

**Tehnički opis**

Whitworth navoj	5/8 – 3/4 cola col
Visina	18 mm
Metrički navoj	M16 – M20
Navoj UNC	5/8 – 3/4 cola col
Ukupna duljina	440 mm
za Ø nareznice	45 mm
Standard	EN 22568

