

HOLEX®
Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 50,8X15,9 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M18 – M27

Precizni metrički navoj: M20 – M28

Navoj UNC: 5/8" – 1"

Navoj G: 5/8" – 1"

Whitworth navoj: 2"

Cijev s Whitworth navojem: G3/8" – G1/2"

Tehnički opis

Ukupna duljina	495 mm
Navoj UNC	5/8 – 1 cola col
Cijev s Whitworth navojem	G3/8 – G1/2 cola col
Precizni metrički navoj	M20 – M28
Navoj G	5/8 – 1 cola col
Visina	15,9 mm
za Ø nareznice	50,8 mm
Whitworth navoj	2 col

Metrički navoj	M18 – M27
Standard	EN 22568