

**HOLEX®**
**Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 75X20 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Razred artikla	12L

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Precizni metrički navoj: M38x1 – M42x2

Navoj G: 1.1/2"

Cijev s Whitworth navojem: G1.1/8" – G1.1/4"

Ukupna duljina: 700 mm

**Tehnički opis**

za Ø nareznice	75 mm
Navoj G	1.1/2 col
Precizni metrički navoj	M38x1 – M42x2
Ukupna duljina	700 mm
Cijev s Whitworth navojem	G1,1/8 – G1,1/4 cola col
Visina	20 mm
Standard	EN 22568

