

**HOLEX®**
**Držac nareznice, za Ø nareznica x visina: 75X30 mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 149300 75X30  |
| GTIN           | 4045197857187 |
| Razred artikla | 12L           |

**Opis**
**Izvedba:**

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.  
**Do vel. 65x25** od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

**Upotreba:**

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M39 – M42

Precizni metrički navoj: M39x3 – M42x3

Navoj UNC: 1.1/2"

Whitworth navoj: 1.1/2" – 1.5/8"

Ukupna duljina: 700 mm

**Tehnički opis**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Navoj UNC               | 1.1/2 col              |
| Precizni metrički navoj | M39x3 – M42x3          |
| za Ø nareznice          | 75 mm                  |
| Whitworth navoj         | 1,1/2 – 1,5/8 cola col |
| Metrički navoj          | M39 – M42              |
| Ukupna duljina          | 700 mm                 |
| Visina                  | 30 mm                  |
| Standard                | EN 22568               |

