

HOLEX®
Držak nareznice, za Ø nareznica x visina: 90X22 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 90X22
GTIN	4045197857194
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Precizni metrički navoj: M45x1,5 – M52x2

Cijev s Whitworth navojem: G1.3/8" – G1.3/4"

Ukupna duljina: 900 mm

Tehnički opis

Cijev s Whitworth navojem	G1,3/8 – G1,3/4 cola col
Ukupna duljina	900 mm
Precizni metrički navoj	M45x1,5 – M52x2
Visina	22 mm
za Ø nareznice	90 mm
Standard	EN 22568