

HOLEX®
Držac nareznice, za Ø nareznica x visina: 90X36 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 90X36
GTIN	4045197857200
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrički navoj: M45 – M52

Precizni metrički navoj: M45x3 – M52x3

Navoj UNC: 1.3/4" – 2"

Whitworth navoj: 1.3/4" – 2"

Ukupna duljina: 900 mm

Tehnički opis

Navoj UNC	1,3/4 – 2 cola col
Visina	36 mm
Ukupna duljina	900 mm
Whitworth navoj	1,3/4 – 2 cola col
za Ø nareznice	90 mm
Precizni metrički navoj	M45x3 – M52x3
Metrički navoj	M45 – M52
Standard	EN 22568

