

HOLEX®
Držać nareznice, za Ø nareznica x visina: 105X22 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	149300 105X22
GTIN	4045197857217
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Čelične drške pocinčane i moguće ih je odvrnuti. S 5 steznih vijaka za pričvršćivanje nareznice.
Do vel. 65x25 od pocinčanog tlačnog lijeva, **od vel. 75x20** od čelika.

Upotreba:

Za izravan prihvat krutih i namjestivih nareznica prema EN 22568.

Standard: EN 22568

Precizni metrički navoj: M55x2 – M65x2

Cijev s Whitworth navojem: G2" – G2.1/4"

Ukupna duljina: 930 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina	930 mm
Visina	22 mm
za Ø nareznice	105 mm
Precizni metrički navoj	M55x2 – M65x2
Cijev s Whitworth navojem	G2 – G2,1,4 col
Standard	EN 22568