

Prsten za namještanje s međudimenzijom, tip: E



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484035 E
GTIN	4045197212450
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Prsteni za namještanje (kontrolni prstenovi) od prvorazrednog čelika za izradu etalona, kaljen, popušten, brušen i fino lepan. **Prsteni za namještanje su obilježeni zadanom dimenzijom.** Tolerancija proizvođača za rupu je JS4.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3,001 – 3,499

Tip B = 3,501 – 14,999

Tip C = 15,001 – 19,999

Tip D = 20,001 – 24,999

Tip E = 25,001 – 31,999

Tip F = 32,001 – 39,999

Tip G = 40,001 – 49,999

Tip H = 50,001 – 59,999

Tip I = 60,001 – 69,999

Tip J = 70,001 – 79,999

Tip K = 80,001 – 89,999

Tip L = 90,001 – 99,999

Molimo navedite točan nazivni Ø.

Prsteni s međudimenzijama su prsteni za namještanje **nestandardnih veličina!**

Za glatke (ravne) Ø vidjeti br. 484030 ili na upit.

Primjer narudžbe: Ø 10,002: br. 484035 B 10,002.

Keramički prsteni za namještanje s punom mjerom u milimetrima na upit.

Tehnički opis

Nazivna mjera	25,001 - 31,999 mm
Polje tolerancije	JS
Standard	DIN 2250 C
Materijal	Čelik za šablone
Tolerancija proizvođača za rt	JS4
Kvaliteta	4
Kalibriranje	L7
Vrsta proizvoda	Podesni prsten

Usluge

KalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 50 mm	028400 50
DAkS kalibriranjeKontrolni prsten maks. Ø 50 mm	028470 50