

**Produžetak, Unutarnji i vanjski □: 5,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 149400 5,5 |
| GTIN | 4045197857309 |
| Razred artikla | 12L |

Opis**Izvedba:**

Kaljen i poniklan. Vanjski i unutarnji četverokut jednake veličine.

Upotreba:

Za produljenje kratkih ureznika (npr. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), ručnih razvrtača i drugih alata s četverokutnom drškom.

Napomena:

Produžetci za strojne ureznike s drškom, npr. prema DIN 371 / 374 / 376, vidi **br. 338400**.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|------------|
| Ø D | 12 mm |
| Unutarnji i vanjski □ | 5,5 mm |
| za metrički ureznik DIN 352 | M9 – M10 |
| Ukupna duljina | 115 mm |
| Standard | DIN 377 |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |