

**Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 15X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553600 15X30
GTIN	4045197240170
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	36000 min <sup>-1</sup>
minimalni broj okretaja	25000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	15 mm
Duljina glave	30 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

