


**HOLEX****Brusni valjak cilindričan (A) zrno 80 srednje, Ø brusnog valjka x duljina brusnog valjka: 20X38mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553880 20X38
GTIN	4045197524553
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala **normalni korund (A)**.  
Cilindrični oblik.

**Odgovara:**

Nosač brusnih valjaka br. 553835.

**Odgovara:**

Nosač Ø prihvata x ukupna duljina: 5x85

**Tehnički opis**

Granulacija	80
maksimalan broj okretaja	18000 min <sup>-1</sup>
Brusni valjci Ø	20 mm
Brusni valjci, duljina	38 mm
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik brusnih valjaka	cilindrično
Vrsta proizvoda	Klizni kotur

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

## Pribor

Nosač brusnog valjka, drška Ø 6 mm Ø prihvat x ukupna duljina 5X85 mm

553835 5X85