



Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	134666 M5
GTIN	4045197857507
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

S ekstra dugom drškom.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Standard proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 140 mm

Ø drške: 6 mm

Kvadratna drška: 4,9 mm

Ø jezgrene rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Ø navoja	5 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Ø drške	6 mm
Ø jezgrene rupe	4,2 mm

Broj steznih utora	3
Standard	Standard proizvođača
Rezni materijal	HSS E PM
Broj oštrica Z	3
Kvadratna drška	4,9 mm
Nagib navoja	0,8 mm
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo