



## Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	134666 M10
GTIN	4045197857538
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

**S ekstra dugom drškom.**

**TiCN prevlaka**, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

#### Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Standard proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina  $L_{\text{ukupno}}$ : 200 mm

Ø drške: 10 mm

Kvadratna drška: 8 mm

Ø jezgrene rupe: 8,5 mm

### Tehnički opis

Nagib navoja	1,5 mm
Ø navoja	10 mm
Ø drške	10 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	200 mm
Ø jezgrene rupe	8,5 mm
Kvadratna drška	8 mm

Broj oštrica Z	3
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Standard	Standard proizvođača
Broj steznih utora	3
Kut narezivanja	50 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo