



Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	134666 M12
GTIN	4045197857545
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

S ekstra dugom drškom.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Standard proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 220 mm

Ø drške: 9 mm

Kvadratna drška: 7 mm

Ø jezgrene rupe: 10,2 mm

Tehnički opis

Standard	Standard proizvođača
Ø drške	9 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Broj steznih utora	4
Ø jezgrene rupe	10,2 mm
Rezni materijal	HSS E PM

Kvadratna drška	7 mm
Nagib navoja	1,75 mm
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina L _{ukupno}	220 mm
Ø navoja	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo