

**Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 10X20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553600 10X20
GTIN	4045197524706
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

**Tehnički opis**

minimalni broj okretaja	38000 min <sup>-1</sup>
maksimalan broj okretaja	55000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	10 mm
Duljina glave	20 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

