



Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	134666 M20
GTIN	4045197857569
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

S ekstra dugom drškom.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Standard proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 280 mm

Ø drške: 16 mm

Kvadratna drška: 12 mm

Ø jezgre rupe: 17,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Kvadratna drška	12 mm
Ø drške	16 mm
Nagib navoja	2,5 mm
Standard	Standard proizvođača
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Kut narezivanja	50 stupanj
Ø jezgrene rupe	17,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	280 mm
Broj oštrica Z	4
Ø navoja	20 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	45 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo