

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION
**Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, BT 40 A = 75, tip CP za ER: 16AD**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302884 16AD
GTIN	2050001921970
Razred artikla	33F

**Opis**
**Izvedba:**

- **Brušeni unutarnji i vanjski konus.**
- **Kružnost vrtnjei ponavljanja 3µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.**
- **Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju steznih čahura u glavi i steznoj matici s prevlakom.**
- **Prigušenje vibracija pomoću steznih čahura i mase glave.**
- **Alternativno bez brtve s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene prstene HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim prstenima HP br.309666 – 309668 (za IKZ, odnosno kao zaštita od prljavštine!).**

**Prednost:**

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

**Upotreba:**

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

**Dio isporuke:**

**Bez stezne matice** i brtvenih prstena.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, ER čahura za HP br. 309368 – 309378 i za strojne ureznike br. 309402 – 309418 (ne Horex), ER stezne matice CP br. 309655; 309665, brtveni prsteni HP br. 309666 – 309668, ključ s kugličnim ležajem CP br. 309754; 309756.

**Napomena:**

- **Glava CP steže samo nazivni Ø do Ø drške, tolerancija h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: AD

Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 1 - 10 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 30 mm

## Tehnički opis

Vanjski $\varnothing$ D	30 mm
Oblik	AD
tip CP za ER	16AD
Stezni raspon	1 - 10 mm
Seriya	Centro P
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 3 \mu\text{m}$
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 6 \mu\text{m}$
Prihvat	BT 40 A = 75
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Garnitura ER čahura HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 1 mm	309666 1
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 16	309756 16
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
	308630 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm)  
prikladno za strmi konus 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872  
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308810 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za  
strmi konus 40

308802 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm

309370 2

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)  
prikladno za strmi konus 40

308625 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus  
40

308610 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm

309371 7

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309371 10

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm

309370 8

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm

309370 10

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm

309404 7

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm

309370 4

CP ključ s kugličnim ležajem tip 16

309754 16

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40

308600 40

Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P stezni Ø (s  
povećanjem od 1 mm) 2 mm

309666 2

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7  
mm

309402 7

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen  
prikladno za strmi konus 40

308720 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim  
kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309404 8

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308635 40

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308660 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308785 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm

309370 5

308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm  
zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9

