



Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P, BT 40, tip CP za ER: 25AD



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302886 25AD
GTIN	2050001922014
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Vanjski i unutarnji konus brušeni s rupom za RFID/Balluff čip.
- Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3xD, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
- HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Vanjski i unutarnji konus brušeni. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje nastale vibracije.
- Vrlo jake sile stezanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
- Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.
- Alternativno kod CENTRO P -> bez brtve, s ER steznom maticom CP br. 309655 ili zabrtvljeni sustav s ER steznom maticom CP za brtvene pločice HP br. 309665 u kombinaciji s brtvenim pločicama HP br. 309666 – 309668 (za IKZ odnosno kao zaštita od prljavštine!).

Prednost:

Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

Upotreba:

Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom. HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.

Dio isporuke:

Bez stezne matice.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368 – 309381 i za strojne ureznike br. 309402 – 309419 (ne Horex). ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666 – 309668, ključ s koturom CP br. 309754; 309756, ključ s koturom HDC br. 309745; 309756.

Napomena:

- **Steže samo nazivni \varnothing do \varnothing drške tolerancije h10.**
- **Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

Strategija rezanja: HSC

Oblik: AD

Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: $\leq 6 \mu\text{m}$

Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru: $\leq 3 \mu\text{m}$

Stezni raspon: 2 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 90 mm

Vanjski \varnothing D: 40 mm

Tehnički opis

Oblik	AD
Stezni raspon	2 - 16 mm
tip CP za ER	25AD
Vanjski \varnothing D	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Serijski	Centro P
Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 3 \mu\text{m}$
Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru	$\leq 6 \mu\text{m}$
Stezni \varnothing D ₁	1-16 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 6 \mu\text{m}$
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure	$\leq 3 \mu\text{m}$

Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309413 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309413 11
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309374 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309409 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309409 11
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309373 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 15 mm	309373 15
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 14 mm	309373 14
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309413 9
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309375 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309373 10
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309373 5
Garnitura ER čahura HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E	309393
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309374 15
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309374 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309409 10
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309373 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309409 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309373 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309374 14
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309413 7
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309375 12
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309374 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309373 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309413 14
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309375 14
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309373 9
CP ključ s kugličnim ležajem tip 25	309754 25
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309375 8

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309374 6
CP ključ s kugličnim ležajem za momentni ključ tip 25	309756 25
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm	309413 12
Brtveni prsten CP stezni Ø (s povećanjem od 1 mm) 2 mm	309667 2
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309374 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309409 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309373 2
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309375 10
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309409 6
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309374 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309374 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309409 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309413 10
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309374 7
	309394

Garnitura ER čahura HP s brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm)
429 E

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
16 mm

309409 16

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 40

308830 40

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308790 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm

309413 8

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm

309374 8

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 13 mm

309373 13

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 12 mm

309373 12

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40

308640 40

ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni
Ø d 6 mm

309375 6

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
40

308620 40

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 16 mm

309373 16

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm
zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm

309413 4,5

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

308720 40

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm

309374 4

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm

309373 6

ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm

309374 10

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
14 mm

309409 14

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 11 mm	309373 11
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309374 16
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40