



Perforirani brusni čepovi, Ø držača 6 mm, Ø glave×duljina glave: 22X20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

S utorima, elastični gumeni korpus s čeličnom drškom. Prebrušena površina omotača za preciznu rotaciju.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	26000 min ⁻¹
minimalni broj okretaja	18000 min ⁻¹
Ø glave	22 mm
Duljina glave	20 mm
Opis oblika	cilindrično
Ø drške	6 mm
Materijal nosača	elastično gumeno tijelo
Vrsta proizvoda	Nosač brusnog tuljka

