

Garant**Spiralno svrdlo dugačko HSS/E N, bez prevlake, Ø DC h8: 1,8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 116065 1,8 |
| GTIN | 4045197363954 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena. Sa šiljkom u obliku AC od 2 mm.

Prednost:

Za duboko bušenje ili upotrebu **s vodilicama za bušenje**.
Za čelike velike vlačne čvrstoće, **također i TOOLOX** materijale.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s **vrhom pod kutom od 120°** radi veće sigurnosti postupka

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Nazivni Ø D _c | 1,8 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,01 mm/okr |
| Duljina žlijeba za odvođenje L _c | 53 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h8 |
| Ø drške D _s | 1,8 mm |
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| Standard | DIN 340 |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂ | 50,3 mm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kut vrha | 118 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS E |
| Tip | N |
| Kut spirale | 35-40 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | crveno |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 10 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 8 m/min | P |
| TOOLOX 33 | prikladno | 8 m/min | H |
| TOOLOX 44 | prikladno | 5 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 12 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 8 m/min | M |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 80 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |