

**HOLEX****Brusni valjak, konusni (A) zrna 150 fino, Ø brusnog valjka x duljina brusnog valjka: 10X25mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553895 10X25
GTIN	4045197524645
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Brusni valjci sastoje se od namotanog brusnog materijala **normalni korund (A)**.  
Konusnog oblika za uska mjesta.

### Odgovara:

Nosač brusnih valjaka br. 553835.

### Odgovara:

Nosač Ø prihvata x ukupna duljina: 3x63

## Tehnički opis

Granulacija	150
Brusni valjci Ø	10 mm
Brusni valjci, duljina	25 mm
maksimalan broj okretaja	26000 min <sup>-1</sup>
Stupanj finoće	fino
Sredstvo za brušenje	Normalan korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik brusnih valjaka	konusni
Vrsta proizvoda	Klizni kotur

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

**Pribor**

Nosač brusnog valjka, drška Ø 6 mm Ø prihvat x ukupna duljina 3X63 mm

553835 3X63