

Garant**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø h10 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209300 8
GTIN	4045197859402
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Specijalna geometrija **za obradu polimernih materijala.****Duboki žlijeb za nesmetano odvođenje odvojenih čestica.****Upotreba:**Specijalno za glodanje **polimernih** materijala, ukapanje i **konturno glodanje.****Napomena:****Zamjenski proizvod za br. 209310.****Tehnički opis**

Ukupna duljina L	70 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Ø drške D _s	8 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h5
Posmak f _z za glodanje utora u PMMA	0,03 mm
Duljina rezne oštrice L _s	22 mm
Broj zubi Z	1
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	27 mm
Oslobađanje Ø D ₁	7,8 mm
Ø reza D _c	8 mm

Kut spirale	23 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	190 m/min	N
PE-HD	prikladno	140 m/min	N
PA 66	prikladno	160 m/min	N
PEEK	prikladno	140 m/min	N
PF 31	prikladno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	150 m/min	N
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno